


Pannello frontale EMC RatiopacPRO, a taglio, schermato, 3 U, 63 HP, 2,5 mm, al, anodizzato anteriore, conduttivo posteriore

CODICE A CATALOGO

24572-605



Il pannello anteriore EMC può essere inserito in speciali guide orizzontali con un'elevazione. Non sono necessarie viti per il fissaggio. Il design consente agli utenti di utilizzare una lamina frontale.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il fissaggio non richiede viti

Speciali guide orizzontali coprono i bordi del pannello anteriore (superiore e inferiore) e impediscono l'oscillazione del pannello anteriore

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza cremagliera: 3U

Larghezza rack: 63HP

Tipo di accessorio: Pannello anteriore

Quantità imballaggio: 1

Finitura anteriore: Anodizzato

Finitura posteriore: Conduttivo

Bordi trattati: No

Profondità: 2.5mm

Fine: Anodizzato; Passivato

Altezza: 128.4mm

Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Pannello anteriore

Larghezza: 319.7mm

Net Weight: 0.81kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per ottenere un contenitore schermato, è necessario montare tutte le guarnizioni EMC (pannello anteriore/pannello posteriore, pannello laterale, piastra di copertura, pannello anteriore/pannello posteriore, guida orizzontale, guida orizzontale).

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE