


Montaggio a pannello/scorrevole Novastar 19", 3 U

CODICE A CATALOGO

27230-162



Il montaggio a pannello/scorrevole Novastar 3 U è adatto al piano da 19" per il montaggio verticale universale.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Montaggio a pannello/a scorrimento per l'installazione sul profilo universale

Un piano da 19" può essere implementato utilizzando il montaggio a pannello/a scorrimento

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza cremagliera: 3U

Quantità imballaggio: 1

Colore: Grigio nero

Codice colore: RAL 7021

Fine: Verniciato a polvere

Altezza: 130mm

Materiale: Acciaio

Famiglia di prodotti: Novastar

Tipo di prodotto: Montaggio a scorrimento

Unità pacchetto: Coppia

Net Weight: 0.13kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la piastra di copertura o la striscia di spazzole.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE