


# Pannello posteriore unità plug-in tipo telaio HF, ritaglio per un connettore, 3 U, 10 CV

## CODICE A CATALOGO

**30809-642**



Pannello posteriore per unità a innesto tipo telaio HF, con foratura per un connettore, che consente all'utente di assemblare un connettore. Conforme alla norma EN 60603-2.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Pannello posteriore per unità a innesto tipo telaio HF, con intaglio per un connettore

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Larghezza rack: 10HP

Quantità imballaggio: 1

Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Pannello laterale

Tipo: Pannello posteriore

Funziona con: Unità plug-in tipo telaio

Gross Weight: 0.016kg


## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

Il pannello posteriore per le unità plug-in HF può essere modificato con Front Panel Configurator.

Le forature nel pannello posteriore si adattano ai seguenti tipi di connettore EN 60603 (DIN 41612): 7 HPB, C, D, R10 - 28 HPB, C, D, R, F, H, MF, MH. Pannelli posteriori con forature per connettori riducono l'efficacia della tenuta EMC.

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:

[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**