

223 Card-Lok di limitazione di coppia

CODICE A CATALOGO

HA223-4.80ETM2.5



La serie 223 Card-Lok è ideale per la manutenzione sul campo, poiché non richiede utensili specializzati o conoscenze tecniche per una corretta installazione. Grazie a un meccanismo di serraggio integrato (brevettato), per installare la serie 223, l'operatore deve semplicemente ruotare la chiave esagonale fino a udire/sentire almeno tre scatti, a indicare che sono state raggiunte le prestazioni ottimali di serraggio e trasferimento termico. Di conseguenza, la serie 223 Card Lok riduce al minimo il rischio di un fissaggio insufficiente della scheda da una coppia insufficiente o di danni alla scheda e alla parete fredda da una coppia eccessiva.

?AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui il cromo (composti esavalenti), che è noto allo stato della California per causare il cancro e la salute riproduttiva problema. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.P65Warnings.ca.gov.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Vite azionata

5 segmenti, senza albero

Profilo 5,72 mm (0,225") x 6,86 mm (0,270")

Lunghezza da 97 mm (3,80") a 325 mm (12,80"), incrementi di 12,7 mm (0,5")

Sono disponibili i risultati dei test relativi alla forza di chiusura, al trasferimento termico, al ciclo di vita e all'ambiente (MIL 810)

Peso 1,12 g/cm (0,100 oz/")

Opzioni di montaggio flessibili

Disponibili con pellicola in chium oro, pellicola in chim trasparente, anodizzato nero, anodizzato nero duro o nichelatura chimica

Ogni unità è stata testata in fabbrica prima della spedizione per garantire le prestazioni; il cliente ha fornito un certificato di conformità

Espansione minima 8,26 mm (0,325")

Per applicazioni con pareti fredde

Forza di serraggio media (4,80", anodizzato nero) = 263 lb

Limitazione di coppia; ideale per la manutenzione di 2° livello

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Fermo PCB

Materiale: Alluminio

Tipo: Senza albero

Prestazioni termiche: Meglio

Profilo: 5.72 x 6.86 mm

Forza di chiusura: 91 – 136kgf

Larghezza gioco: PCB + (7.0 - 7.9 mm)

Funzione di progettazione: Limitazione di coppia

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Di tanto in tanto, nVent può modificare le proprie specifiche del prodotto per renderle conformi agli standard industriali, militari o ad altri standard pertinenti applicabili. Salvo diverso accordo scritto, le specifiche militari annullate o sostituite possono essere certificate in base alle specifiche più recenti o sostitutive. I prodotti fabbricati in conformità a tali specifiche saranno considerati pienamente conformi, indipendentemente dal fatto che l'utente sia stato informato o meno di tali modifiche, anche se diverse dalle specifiche originali o da quelle a cui fa riferimento il cliente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE