

Inpac Front Panel, Bottom-Hinged

The bottom hinged front panel can be combined with the Inpac cases.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

The bottom hinged front panel can be combined with the Inpac cases

SPECIFICHE

Profondità:	2.5mm
Materiale:	Alluminio
Finitura:	Anodizzato
Tipo di accessorio:	Pannello frontale
Tipo di prodotto:	Pannello frontale

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Quantità nella confezione	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati	Schermatura EMC
30828-085	2U	1	Anodizzato	Anodizzato	No	No
30828-097	6U	1	Anodizzato	Anodizzato	No	No

Codice a catalogo	Altezza del rack	Quantità nella confezione	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati	Schermatura EMC
30828-091	4U	1	Anodizzato	Anodizzato	No	No
30828-088	3U	1	Anodizzato	Anodizzato	No	No

Table 2/2

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Spedizione rapida
30828-085	76mm	437mm	No
30828-097	253.8mm	437mm	No
30828-091	165mm	437mm	No
30828-088	120.5mm	437mm	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order hinge for front panel separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE