

Interscale Desktop Case, Non-Perforated



Flexible desktop case with integrated EMC protection.
Based on the nVent SCHROFF Interscale platform and
developed in accordance with IEC 60297-3-109.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Modular desktop case consisting of 4 assembled parts

Developed according to IEC 60297-3-109 (under progress at IEC)

Integrated EMC protection

Ingress protection up to IP 30

Color RAL 7016

Modified or customized cases upon request

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio; Acciaio
Tipo:	Desktop
Famiglia di prodotti:	Interscala
Grado di protezione:	IP30
Codice colore:	RAL 7016
Tipo di prodotto:	Custodia a fattore di forma ridotto

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza	Quantità nella confezione	Larghezza	Profondità	Raffreddamento	Colore
14820-133	43.7mm	1	132.6mm	132.6mm	Non perforato	Grigio antracite
14820-134	43.7mm	1	133mm	177mm	Non perforato	Grigio antracite
14820-154	43.7mm	1	221mm	177mm	Non perforato	Grigio antracite
14820-155	43.7mm	1	221mm	221.45mm	Non perforato	Grigio antracite
14820-175	43.7mm	1	310mm	221.45mm	Non perforato	Grigio antracite
14820-195	43.7mm	1	399mm	221.45mm	Non perforato	Grigio antracite
14820-197	43.7mm	1	399mm	310.35mm	Non perforato	Grigio antracite
14820-254	88.1mm	1	221mm	177mm	Non perforato	Grigio antracite
14820-255	88.1mm	1	221mm	221.45mm	Non perforato	Grigio antracite
14820-275	88.1mm	1	310mm	221.45mm	Non perforato	Grigio antracite
14820-295	88.1mm	1	399mm	221.45mm	Non perforato	Grigio antracite
14820-297	88.1mm	1	399mm	310.35mm	Non perforato	Grigio antracite
14820-375	132.6mm	1	310mm	221.45mm	Non perforato	Grigio antracite
14820-395	132.6mm	1	399mm	221.45mm	Non perforato	Grigio antracite
14820-397	132.6mm	1	399mm	310.35mm	Non perforato	Grigio antracite

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura	Spedizione rapida
14820-133	Alluminio zincato, Verniciato a polvere	No

Codice a catalogo	Finitura	Spedizione rapida
14820-134	Alluminio zincato, Verniciato a polvere	No
14820-154	Alluminio zincato, Verniciato a polvere	No
14820-155	Alluminio zincato, Verniciato a polvere	No
14820-175	Alluminio zincato, Verniciato a polvere	No
14820-195	Alluminio zincato, Verniciato a polvere	No
14820-197	Alluminio zincato, Verniciato a polvere	No
14820-254	Alluminio zincato, Verniciato a polvere	No
14820-255	Alluminio zincato, Verniciato a polvere	No
14820-275	Alluminio zincato, Verniciato a polvere	No
14820-295	Alluminio zincato, Verniciato a polvere	No
14820-297	Alluminio zincato, Verniciato a polvere	No
14820-375	Alluminio zincato, Verniciato a polvere	No
14820-395	Alluminio zincato, Verniciato a polvere	No
14820-397	Alluminio zincato, Verniciato a polvere	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE