

# Cavo di rete



Il cavo di rete SCHROFF nVent fornisce un fissaggio pratico e universale con funzioni di fissaggio variabili. Sono di natura generale e si adattano a diverse applicazioni come ventole, lampade per armadi, ecc., collegamenti PC industriali, gruppi di continuità, sistemi.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Applicazioni: Ventole, luci per armadi, collegamenti PC industriali, gruppi di continuità e sistemi

## SPECIFICHE

**Tipo di prodotto:** Cavo

Table 1/2

| Codice a catalogo | Connettore di ingresso   | Connettore di uscita | Lunghezza | Quantità imballaggio | Colore | Tipo di connettore |
|-------------------|--------------------------|----------------------|-----------|----------------------|--------|--------------------|
| 60110-360         | IEC C14                  | IEC C13              | 500mm     | 1                    | Nero   | Dritto             |
| 60110-361         | IEC C14                  | IEC C13              | 1000mm    | 1                    | Nero   | Dritto             |
| 60103-141         | US = Standard USA        | IEC C13              | 2500mm    | 1                    | Nero   | Dritto             |
| 60103-137         | BS = Standard britannico | IEC C13              | 2500mm    | 1                    | Nero   | Dritto             |

| Codice a catalogo | Connettore di ingresso | Connettore di uscita | Lunghezza | Quantità imballaggio | Colore | Tipo di connettore |
|-------------------|------------------------|----------------------|-----------|----------------------|--------|--------------------|
| 60103-131         | SCHUKO/UTE             | IEC C13              | 2500mm    | 1                    | Grigio | Diritto            |
| 60704-020         | SCHUKO/UTE             | IEC C13              | 2500mm    | 1                    | Grigio | Angolato           |
| 60197-053         | IEC C14                | IEC C13              | 2500mm    | 1                    | Nero   | Diritto            |
| 62150-191         | SCHUKO/UTE             | IEC C13              | 2500mm    | 1                    | Nero   | Diritto            |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Materiale | Spedizione rapida |
|-------------------|-----------|-------------------|
| 60110-360         | PVC       | No                |
| 60110-361         | PVC       | No                |
| 60103-141         | PVC       | No                |
| 60103-137         | PVC       | No                |
| 60103-131         | PVC       | No                |
| 60704-020         | PVC       | No                |
| 60197-053         | PVC       | No                |
| 62150-191         | PVC       | No                |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**