

Pannello anteriore MTCA.4



Pannello frontale AdvancedTCA (acciaio inox) per guarnizioni tessili. I moduli di riempimento schermati vengono utilizzati per chiudere le fessure inutilizzate.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Conforme alle specifiche MicroTCA.1 e MicroTCA.4

I moduli di riempimento schermati vengono utilizzati per chiudere le fessure inutilizzate

Può essere avvitato; è supportato sul binario di guida

SPECIFICHE

Famiglia di prodotti:	AdvancedMC
Tipo di accessorio:	Pannello anteriore
Tipo di prodotto:	Pannello anteriore
Tipo:	Pannello anteriore
Materiale:	Acciaio inossidabile
Schermatura EMC:	Sì

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Montaggio	Tipo di guarnizione	Finitura anteriore
21850-102	84.68mm		1	Parte anteriore avvitabile	Tessile EMC	Grezzo

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Montaggio	Tipo di guarnizione	Finitura anteriore
21850-103	84.68mm		1	Parte anteriore avvitabile	Tessile EMC	Grezzo
20849-214	170mm	2HP	1	Parte anteriore avvitabile	Tessile EMC	Grezzo
20849-213	95mm	2HP	1	Parte anteriore avvitabile	Tessile EMC	Grezzo

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura posteriore	Profondità	Larghezza	Spedizione rapida
21850-102	Grezzo	1mm	18.96mm	No
21850-103	Grezzo	1mm	28.98mm	No
20849-214	Grezzo	0.6mm	8.8mm	No
20849-213	Grezzo	0.6mm	8.8mm	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE