


Staffa cerniera porta Novastar per porta accorciata



Staffa per cerniera per porte accorciate, per impieghi pesanti e Slim-Line, anteriore o posteriore.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il montaggio (richiede uno spazio di montaggio di 1 U) può essere sopra o sotto lo sportello corto

Per porte in acciaio che non raggiungono l'intera altezza dell'armadio

Richiede 1 U di spazio di installazione

Il gioco può essere coperto da pannelli anteriori da 19" o da una piastra passante per cavi (3 U o 4 U)

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Staffa

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza	Materiale	Funziona con	Quantità imballaggio	Colore
-------------------	---------------------	-----------	-----------	--------------	----------------------	--------

27230-060	1U	553mm	Acciaio	Armadietto	1	Grigio nero
27230-061	1U	553mm	Acciaio		1	Grigio nero
27230-098		553mm	Acciaio	Armadietto	1	Grigio nero

Table 2/2

Codice a catalogo	Codice colore	Fine	Altezza	Tipo	Spedizione rapida
27230-060	RAL 7021	Verniciato a polvere	44.45mm	Staffa cerniera portiera	No
27230-061	RAL 7021	Verniciato a polvere	44.45mm	Staffa cerniera portiera	No
27230-098	RAL 7021	Verniciato a polvere	44.45mm	Staffa	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE