


# Scambiatore di calore liquido/aria LHX+

## Data Solutions



I refrigeratori a file RackChiller (IRC) sono progettati per fornire un raffreddamento localizzato/supplementare a efficienza energetica nei data center. RackChiller IRC è una soluzione di raffreddamento di precisione modulare e scalabile che può sostituire o integrare la tradizionale infrastruttura di raffreddamento del data center.

### CARATTERISTICHE

Scambiatore di calore aria/liquido montabile da 19" con ventola

Ventole facilmente sostituibili senza smontare lo scambiatore di calore

Alimentazione del liquido di raffreddamento dall'alto o dal basso

### SPECIFICHE

**Profondità:** 500mm  
**Tipo di prodotto:** Scambiatore di calore liquido/aria  
**Direzione del flusso d'aria:** Da anteriore ad alto

Table 1/2

| Codice a catalogo | Quantità ventola | Tensione di ingresso CA | Quantità imballaggio | Tensione di alimentazione | Alimentatore ridondante | Alimentazione liquido di raffreddamento |
|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 29714-017         | 1                | 100 – 240V              | 1                    | 230V min                  | No                      | Inferiore                               |
| 29714-016         | 2                | 100 – 240V              | 1                    | 230V min                  | No                      | Inferiore                               |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Altezza | Materiale | Famiglia di prodotti | Larghezza | Funziona con |
|-------------------|---------|-----------|----------------------|-----------|--------------|
|-------------------|---------|-----------|----------------------|-----------|--------------|

|           |       |           |                |       |                       |
|-----------|-------|-----------|----------------|-------|-----------------------|
| 29714-017 | 266mm | Alluminio | Raffreddamento | 426mm | Varistar, Varistar CP |
| 29714-016 | 266mm | Alluminio | Raffreddamento | 426mm | Varistar, Varistar CP |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente: Monitoraggio tramite unità di controllo, pacchetto di controllo dell'acqua, display e interruttore di contatto sportello.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**