

# Barra di neutro per blocchi di distribuzione TD

## Data Solutions



### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

Si fissa ai ripartitori di potenza quadripolari per una capacità di cablaggio maggiore

Collegamento elettrico diretto

Gruppo meccanico resistente

Copertura protettiva trasparente

Non contiene alogeni

Conforme a RoHS


Conforme alla norma EN 45545, con ottenimento di una classificazione HL3 per il capitolo R23 e di una classificazione HL2 per il capitolo R22

### SPECIFICHE

Codice a catalogo	NB-125A	NB-160A
Numero articolo	563841	563201

Codice a catalogo	NB-125A	NB-160A
Massimo valore nominale di corrente, IEC	125A	160A
Corrente di tenuta a breve termine (Icw) 1s	4.5kA	6.2kA
Valore di picco della corrente di corto circuito (Ipk)	30kA	35kA
Numero di collegamenti lato linea	3	4
Dimensione del filo a trefoli compatti lato linea	10 - 25 mm <sup>2</sup>	10 - 35 mm <sup>2</sup>
Dimensione del filo a trefoli lato linea - boccola	6 - 16mm <sup>2</sup>	10 - 25mm <sup>2</sup>
Numero di collegamenti lato carico	9	10
Dimensione trefoli compatti lato carico	2,5 - 6 mm <sup>2</sup>	2,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Dimensione trefoli lato carico - boccola	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Profondità (D)	37.4mm	41.4mm
Altezza (H)	34.3mm	34.3mm
Larghezza (W)	142mm	170mm
Peso unitario	0.17kg	0.2kg
Per uso con	TD-100-125AL (563830) TD-100-125ALL (563840)	TD-160A (563200) TD-160AL (563990)
Classificazione dell'infiammabilità	UL® 94V-0	UL® 94V-0
È conforme a	IEC® 60947-7-1	IEC® 60947-7-1

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.