


Sleeves for M2.5



Sleeve guides the collar screw when fastening the front panel.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Sleeve guides the collar screw when fastening the front panel

Sleeve is inserted into the elongated hole of the front panel

SPECIFICHE

Funziona con: Pannelli frontali

Tipo di prodotto: Manicotto

Table 1/2

Codice a catalogo	Materiale	Finitura	Colore	Quantità nella confezione	Codice colore	Profondità (D)
21100-660	Ottone	Nichelato		100		4.4mm
21100-662	Acciaio inossidabile			100		4.4mm
21100-886	Ottone	Rivestimento superiore organico		100		4.4mm

Codice a catalogo	Materiale	Finitura	Colore	Quantità nella confezione	Codice colore	Profondità (D)
21100-464	Poliammide 6		Grigio ghiaia	100	RAL 7032	6.9mm
21100-591	Poliammide 6		Jet Black	100	RAL 9005	6.9mm
21100-659	Ottone	Nichelato		10		
21100-661	Acciaio inossidabile			10		
21100-885	Ottone			10		


Table 2/2

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Classificazione dell'inflammabilità	Spedizione rapida
21100-660	6mm	8mm		No
21100-662	6mm	8mm		No
21100-886	6mm	8mm		No
21100-464	6mm	6.8mm	UL® 94V-2	No
21100-591	6mm	6.8mm	UL® 94V-2	No
21100-659				No
21100-661				No
21100-885				No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Metal sleeves on the partial front panels must be pressed in.

All sleeves can be used for front panel > 2 HP.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE