


Guida di supporto per cavi Varistar per la profondità dell'armadio



Guida di supporto per cavi orizzontale Varistar nella profondità dell'armadio. Montato direttamente sul telaio.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per gusci per cavi (fila inferiore) e per fascette serracavi o velcro (fila superiore)

Per canaline per cavi nell'area laterale dell'armadio

SPECIFICHE

Materiale: Acciaio

Tipo di prodotto: Guida di supporto

Table 1/2

Codice a catalogo	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore	Fine	Lunghezza
23130-330	1000mm	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere	866.4mm
23130-332	1200mm	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere	1066.4mm

Codice a catalogo	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore	Fine	Lunghezza
23130-326	600mm	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere	466.4mm
23130-331	1100mm	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere	966.4mm
23130-328	800mm	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere	666.4mm
23130-329	900mm	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere	766.4mm
22130-605	1000mm		Grigio chiaro	RAL 7035		866.4mm
22130-606	1100mm		Grigio chiaro	RAL 7035		966.4mm
22130-607	1200mm		Grigio chiaro	RAL 7035		1066.4mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo	Funziona con	Certificazioni	Spedizione rapida
23130-330	Supporto per cavi, montaggio laterale	Varistar CP	RoHS	No
23130-332	Supporto per cavi, montaggio laterale	Varistar CP	RoHS	No
23130-326	Supporto per cavi, montaggio laterale		RoHS	No
23130-331	Supporto per cavi, montaggio laterale	Varistar CP	RoHS	No
23130-328	Supporto per cavi, montaggio laterale		RoHS	No
23130-329	Supporto per cavi, montaggio laterale		RoHS	No
22130-605	Supporto per cavi, montaggio laterale			No
22130-606	Supporto per cavi, montaggio laterale			No
22130-607	Supporto per cavi, montaggio laterale			No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE