

Coperchio di chiusura per separazione dell'aria Varistar CP, larghezza 800 mm



Pannello di riempimento (pannelli semplici) per armadi larghi 800 mm per evitare il ricircolo dell'aria davanti ai rack raffreddati sul retro.

CARATTERISTICHE

Separazione dell'aria, coperchi per armadi larghi 800 mm

Gli armadi di rete e server possono essere disposti uno accanto all'altro

GUARNIZIONI, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100 °C.

Copre una superficie fissa

I coperchi evitano cortocircuiti indesiderati dell'aria, ad esempio la miscelazione indesiderata di aria di scarico calda con aria fredda in entrata

Compatibile solo con barre trasversali per carichi pesanti, non compatibile con staffe di riduzione

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Pannello armadietto/rack

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore	Fine
21630-141	42U	2000mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-143	52U	2450mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-142	47U	2200mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere

Table 2/2

Codice a catalogo	Grado di protezione	Tipo	Larghezza	Spedizione rapida
21630-141	IP20	Pannello di chiusura	800mm	No
21630-143	IP20	Pannello di chiusura	800mm	No
21630-142	IP20	Pannello di chiusura	800mm	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE