

Varistar CP Steel Door, Perforated With 3-Point Electronic Locking



Varistar CP perforated steel door 3-point locking for IP 20 applications.

CARATTERISTICHE

Perforated steel door with 3-point locking for IP 20 protection class

Lever handle with built-in push button

Opening angle 180°

SPECIFICHE

Tipo di bloccaggio: Bloccaggio a 3 punti, elettronico

Tipo di prodotto: Sportello dell'armadio

Grado di protezione: IP20

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Tipo	Quantità nella confezione	Colore
21630-814	42U	2000mm	600mm	Sportello in acciaio perforato, Incernierato, a sinistra	1	Grigio nero
21630-815	47U	2200mm	600mm	Sportello in acciaio perforato, Incernierato, a sinistra	1	Grigio nero

Codice a catalogo	Altezza delrack	Altezza	Larghezza	Tipo	Quantità nella confezione	Colore
21630-816	52U	2450mm	600mm	Sportello in acciaio perforato, Incernierato, a sinistra	1	Grigio nero
21630-817	42U	2000mm	800mm	Sportello in acciaio perforato, Incernierato, a sinistra	1	Grigio nero
21630-818	47U	2200mm	800mm	Sportello in acciaio perforato, Incernierato, a sinistra	1	Grigio nero
21630-819	52U	2450mm	800mm	Sportello in acciaio perforato, Incernierato, a sinistra	1	Grigio nero
21630-895	42U	2000mm	600mm	Sportello in acciaio perforato, Incernierato, a destra	1	Grigio nero
21630-896	47U	2200mm	600mm	Sportello in acciaio perforato, Incernierato, a destra	1	Grigio nero
21630-897	52U	2450mm	600mm	Sportello in acciaio perforato, Incernierato, a destra	1	Grigio nero
21630-898	42U	2000mm	800mm	Sportello in acciaio perforato, Incernierato, a destra	1	Grigio nero
21630-899	42U	2000mm	800mm	Sportello in acciaio perforato, Incernierato, a destra	1	Grigio nero

Codice a catalogo	Altezza delrack	Altezza	Larghezza	Tipo	Quantità nella confezione	Colore
21630-900	52U	2450mm	800mm	Sportello in acciaio perforato, Incernierato, a destra	1	Grigio nero

Table 2/2

Codice a catalogo	Codice colore	È conforme a	Finitura	Funziona con	Spedizione rapida
21630-814	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Varistar CP	No
21630-815	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Varistar CP	No
21630-816	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Varistar CP	No
21630-817	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Varistar CP	No
21630-818	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Varistar CP	No
21630-819	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Varistar CP	No
21630-895	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Varistar CP	No
21630-896	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Varistar CP	No
21630-897	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Varistar CP	No
21630-898	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Varistar CP	No
21630-899	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Varistar CP	No
21630-900	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Varistar CP	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order DIN profile half cylinder for lever handle separately.

Please purchase the grounding kit separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE