

Protezione antiribaltamento telescopica Varistar CP

Protezione antiribaltamento telescopica per la protezione da zavorra con 150 kg a estensione completa e possibilità di gestione dei cavi laterale e posteriore.



CARATTERISTICHE

Protezione antiribaltamento telescopica con max. 150 kg alla massima estensione

Possibilità di ingresso laterale e posteriore dei cavi

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Alloggiamento/base rack

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore
24630-085	100mm	600mm	900mm	1	Grigio nero	RAL 7021
24630-087	200mm	600mm	900mm	1	Grigio nero	RAL 7021
24630-044	100mm	600mm	1000mm	1	Grigio nero	RAL 7021
24630-050	200mm	600mm	1000mm	1	Grigio nero	RAL 7021
24630-045	100mm	600mm	1100mm	1	Grigio nero	RAL 7021

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore
24630-051	200mm	600mm	1100mm	1	Grigio nero	RAL 7021
24630-046	100mm	600mm	1200mm	1	Grigio nero	RAL 7021
24630-052	200mm	600mm	1200mm	1	Grigio nero	RAL 7021
24630-086	100mm	800mm	900mm	1	Grigio nero	RAL 7021
24630-088	200mm	800mm	900mm	1	Grigio nero	RAL 7021
24630-047	100mm	800mm	1000mm	1	Grigio nero	RAL 7021
24630-053	200mm	800mm	1000mm	1	Grigio nero	RAL 7021
24630-048	100mm	800mm	1100mm	1	Grigio nero	RAL 7021
24630-054	200mm	800mm	1100mm	1	Grigio nero	RAL 7021
24630-049	100mm	800mm	1200mm	1	Grigio nero	RAL 7021
24630-055	200mm	800mm	1200mm	1	Grigio nero	RAL 7021

Table 2/2

Codice a catalogo	Fine	Tipo	Spedizione rapida
24630-085	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No
24630-087	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No
24630-044	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No
24630-050	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No
24630-045	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No
24630-051	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No

Codice a catalogo	Fine	Tipo	Spedizione rapida
24630-046	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No
24630-052	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No
24630-086	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No
24630-088	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No
24630-047	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No
24630-053	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No
24630-048	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No
24630-054	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No
24630-049	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No
24630-055	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Da utilizzare solo in combinazione con zoccolo o zoccolo mobile.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE