

# Varistar CP Air Separation Blanking Cover, Width 800 mm

## Data Solutions



Filler panel (plain panels) for 800 mm wide cabinets to avoid air recirculation in front to back cooled racks.

### CARATTERISTICHE

Air separation, covers for 800 mm wide cabinets

Network and server cabinets can be arranged side by side

Gaskets, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C

Covers solid

Covers prevent unwanted air short-circuits, i.e. unwanted mixing of warm exhaust air with cold inbound air

Only compatible with heavy load crossbar, not compatible with reduction brackets

### SPECIFICHE

**Tipo di prodotto:** Pannello per armadio/rack

**Materiale:** Acciaio

Table 1/2

| Codice a catalogo | Altezza del rack | Altezza | Quantità nella confezione | Colore      | Codice colore | Finitura             |
|-------------------|------------------|---------|---------------------------|-------------|---------------|----------------------|
| 21630-141         | 42U              | 2000mm  | 1                         | Grigio nero | RAL 7021      | Verniciato a polvere |
| 21630-142         | 47U              | 2200mm  | 1                         | Grigio nero | RAL 7021      | Verniciato a polvere |

| Codice a catalogo | Altezza delrack | Altezza | Quantità nella confezione | Colore      | Codice colore | Finitura             |
|-------------------|-----------------|---------|---------------------------|-------------|---------------|----------------------|
| 21630-143         | 52U             | 2450mm  | 1                         | Grigio nero | RAL 7021      | Verniciato a polvere |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Grado di protezione | Tipo                  | Larghezza |
|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| 21630-141         | IP20                | Pannello di copertura | 800mm     |
| 21630-142         | IP20                | Pannello di copertura | 800mm     |
| 21630-143         | IP20                | Pannello di copertura | 800mm     |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**