

Varistar CP lato base/piano

Data Solutions

Rifilatura laterale per il montaggio sulla base/base Varistar CP



CARATTERISTICHE

Lati base/zoccolo, lisci

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Alloggiamento/base rack

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore	Fine
24630-083	100mm	300mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
24630-038	100mm	1000mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
24630-039	100mm	1100mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
24630-040	100mm	1200mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
24630-041	200mm	1000mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere

Codice a catalogo	Altezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore	Fine
24630-042	200mm	1100mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
24630-043	200mm	1200mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
24630-077	100mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
24630-078	100mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
24630-079	100mm	900mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
24630-080	200mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
24630-081	200mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
24630-082	200mm	900mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
24630-084	200mm	300mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo	Unità pacchetto
24630-083	Lato zoccolo	
24630-038	Lato zoccolo	Coppia
24630-039	Lato zoccolo	Coppia
24630-040	Lato zoccolo	Coppia
24630-041	Lato zoccolo	Coppia
24630-042	Lato zoccolo	Coppia
24630-043	Lato zoccolo	Coppia
24630-077	Lato zoccolo	Coppia

Codice a catalogo	Tipo	Unità pacchetto
24630-078	Lato zoccolo	Coppia
24630-079	Lato zoccolo	Coppia
24630-080	Lato zoccolo	Coppia
24630-081	Lato zoccolo	Coppia
24630-082	Lato zoccolo	Coppia
24630-084	Lato zoccolo	

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la base/base per la parte anteriore/posteriore.

Non utilizzabile in combinazione con ruote

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE