


Porta doppia in acciaio Varistar CP, Perforata, bloccaggio a 3 punti

Data Solutions



Doppio sportello in acciaio Varistar CP perforato con bloccaggio a 3 punti per applicazioni con protezione IP 20

CARATTERISTICHE

Sportello in acciaio doppio perforato con bloccaggio a 3 punti per classe di protezione IP 20

Maniglia a leva con inserto a chiave (2 chiavi)

Angolo di apertura 180°

Montaggio standard, serratura sulla porta destra

Può essere montato a posteriori con manico a leva 24630003 e semicilindro profilato DIN con chiavi o pulsante

SPECIFICHE

Tipo di bloccaggio:	Bloccaggio a 3 punti
Tipo di prodotto:	Sportello dell'armadio
Grado di protezione:	IP20
Materiale:	Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore
21630-020	42U	2000mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-021	47U	2200mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore
21630-022	52U	2450mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-027	42U	2000mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-028	47U	2200mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-029	52U	2450mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-448	24U	1200mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-449	24U	1200mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-450	29U	1400mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-451	29U	1400mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-452	33U	1600mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-453	33U	1600mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-454	38U	1800mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-455	38U	1800mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021

Table 2/2					
Codice a catalogo	Conforme a.	Fine	Tipo	Funziona con	
21630-020	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Porta doppia in acciaio, perforata	Varistar CP	
21630-021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Porta doppia in acciaio, perforata	Varistar CP	
21630-022	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Porta doppia in acciaio, perforata	Varistar CP	
21630-027	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Porta doppia in acciaio, perforata	Varistar CP	
21630-028	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Porta doppia in acciaio, perforata	Varistar CP	

Codice a catalogo	Conforme a.	Fine	Tipo	Funziona con
21630-029	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Porta doppia in acciaio, perforata	Varistar CP
21630-448	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Porta doppia in acciaio, perforata	Varistar CP
21630-449	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Porta doppia in acciaio, perforata	Varistar CP
21630-450	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Porta doppia in acciaio, perforata	Varistar CP
21630-451	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Porta doppia in acciaio, perforata	Varistar CP
21630-452	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Porta doppia in acciaio, perforata	Varistar CP
21630-453	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Porta doppia in acciaio, perforata	Varistar CP
21630-454	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Porta doppia in acciaio, perforata	Varistar CP
21630-455	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Porta doppia in acciaio, perforata	Varistar CP

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Gli sportelli 24U - 33U IP20 hanno 2 cerniere, gli sportelli 38U - 52U IP20 hanno 3 cerniere per garantire robuste strutture di chiusura IP20 per gli armadi più alti

Ordinare separatamente l'impugnatura della leva 24630003 e il blocco DIN se si desidera sostituire l'impugnatura della leva di bloccaggio DIN 1333

Acquistare il kit di messa a terra separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE