

Clip a torsione 4G24 con prigioniero



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Sostiene gli impianti elettrici dal telaio a T per controsoffitti

Per l'installazione non è richiesto alcuno strumento

Installazione a torsione veloce, facile e sicura

Progettato per ridurre i graffi sulla griglia a T

Il dado è venduto separatamente

SPECIFICHE


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Colore	Lunghezza vite (L)	Spessore flangia (FT)
4G24M16WHSP 25	172290	Spring Acciaio, Acciaio	Verniciato	Bianco	16mm	1.5 mm
4G24M11WH	171840	Spring Acciaio, Acciaio	Verniciato	Bianco	11mm	1.5 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Colore	Lunghezza vite (L)	Spessore flangia (FT)
4G24M25WHSP25	172300	Spring Acciaio, Acciaio	Verniciato	Bianco	25mm	1.5 mm
4G24M16	171710	Spring Acciaio, Acciaio	nVent CADDY Armour	Grigio	16mm	1.5 mm
4G24M25	171730	Spring Acciaio, Acciaio	nVent CADDY Armour	Grigio	25mm	1.5 mm
4G24M11	171680	Spring Acciaio, Acciaio	nVent CADDY Armour	Grigio	11mm	1.5 mm
4G24M16WH	171860	Spring Acciaio, Acciaio	Verniciato	Bianco	16mm	1.5 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione T-Grid	Diametro vite (Sc)	Carico statico
4G24M16WHSP25	172290	24mm	6	220N
4G24M11WH	171840	24mm	6	220N
4G24M25WHSP25	172300	24mm	6	220N
4G24M16	171710	24mm	6	220N
4G24M25	171730	24mm	6	220N
4G24M11	171680	24mm	6	220N
4G24M16WH	171860	24mm	6	220N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

