

Vite per calcestruzzo BSZ-M.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Classe di resistenza per ancoraggi esposti al fuoco R30-R120

Valutazione ETA per ancoraggi su calcestruzzo fessurato e non fessurato

Utilizzare nel calcestruzzo con barre filettate

Il tassello rimovibile e' ideale per fissaggi temporanei

Utilizzo approvato per categoria sismica C1

SPECIFICHE

Fine: Elettro galvanizzato

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza vite (L)	Dimensione asta (RS)	Quota esagonale	Diametro della punta di perforazione
BSZM6X55EG	402695	55mm	8, 10	13mm	6mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza vite (L)	Dimensione asta (RS)	Quota esagonale	Diametro della punta di perforazione
BSZM6X35EG	402690	35mm	8, 10	13mm	6mm


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Profondità incasso	Coppia di serraggio (TQ)
BSZM6X55EG	402695	55 mm	10 N·m
BSZM6X35EG	402690	35 mm	10 N·m

Carico assiale caratteristico secondo ETA-20/0046

Pezzo numero	Calcestruzzo fessurato C20/25	Calcestruzzo non fessurato C20/25	Profondita' nominale di ancoraggio
BSZM6X35EG	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZM6X55EG	4.62 kN	6.61 kN	55 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

