

Kit di giunzione per rotaie, segnale, tipo XS



I collegamenti a giunti nVent ERICO Cadweld sono concepiti per essere saldati alla testa del profilo rotaia, entro i confini della barra di giunzione. Per garantire l'integrità della connessione, il collegamento dovrà essere effettuato mediante il materiale per saldatura nVent ERICO Cadweld.

CARATTERISTICHE

Fornisce un resistenza elettrica invariata

Resistenza alla corrosione di livello superiore

I terminali di collegamento XS sono stagnati per impedire la contaminazione prima dell'installazione

Installazione semplificata, con necessità di formazione minima

Apparecchiature di installazione semplici e altamente portatili

Utilizzabile su binari vecchi, usurati o nuovi

Altamente durevole

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Materiale	Fine	Stile terminale di collegamento	Mole incluse	Dimensione conduttore	Lunghezza Unione
SBS24882	Cadmium Bronze, Rame	Bare, Stagnato	XS	No	Bondstrand da 3/16"	165.1mm

Table 2/2


Codice a catalogo	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)	Diametro (Ø)
SBS24882	111.1 mm	19.05 mm	4.8 mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il kit include: (100) bonds, (200) F80 alloy welding material, (2) replacement molds, (1) flint ignitor, (1) mold cleaner, and (5) grinding wheels (if applicable).

Kits with grinding wheels include (5) high-performance grain, 4.5" (114 mm) diameter (7/8" arbor), Type 27 depressed center wheels (part number SBG20046) for use with an angle style grinders.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE