


Scala per cavi Speedway a T uguale



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Crea un semplice e veloce incrocio a "T" per passerella a scaletta

Fornisce un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni

Innovativo sistema di aggancio integrato SPEEDLOK

Il bordo di sicurezza protegge i cavi durante l'installazione

Profilo laterale asolato, che elimina la foratura in cantiere per applicazioni di taglio su misura

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

Rapidi servizi di progettazione e layout, incluso applicazioni sismiche

SPECIFICHE

Fine: Zincato a caldo

Materiale: Acciaio


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Angolo (a)	A.	B	C
-------------------	-----------------	---------------	------------	----	---	---

CL110X750ETH D	840740	750 mm	90 °	900 mm	750 mm	950 mm
CL110X300ETH D	840710	300 mm	90 °	900 mm	525 mm	950 mm
CL110X450ETH D	840720	450 mm	90 °	900 mm	600 mm	950 mm
CL110X900ETH D	840750	900 mm	90 °	900 mm	825 mm	950 mm
CL110X150ETH D	840700	150 mm	90 °	900 mm	450 mm	950 mm
CL110X600ETH D	840730	600 mm	90 °	900 mm	675 mm	950 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	D	E
CL110X750ETHD	840740	80 mm	110 mm
CL110X300ETHD	840710	80 mm	110 mm
CL110X450ETHD	840720	80 mm	110 mm
CL110X900ETHD	840750	80 mm	110 mm
CL110X150ETHD	840700	80 mm	110 mm
CL110X600ETHD	840730	80 mm	110 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

