


Pannello frontale da 19", ventilato

Data Solutions

I pannelli anteriori ventilati consentono la dissipazione del calore attraverso i fori.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

I pannelli anteriori ventilati (alluminio) consentono la dissipazione del calore

SPECIFICHE

Larghezza rack:	95HP
Materiale:	Alluminio
Tipo di accessorio:	Pannello anteriore
Tipo di prodotto:	Pannello anteriore

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Fine	Montaggio	Quantità imballaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore
30118-962	1U	Verniciato a polvere	Parte anteriore avvitabile	1	Verniciato	Verniciato

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Fine	Montaggio	Quantità imballaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore
30702-044	1U	Anodizzato	Parte anteriore avvitabile	1	Grezzo	Conduttivo
30702-047	1U	Anodizzato	Parte anteriore avvitabile	1	Anodizzato	Anodizzato
30702-056	1U	Verniciato a polvere	Parte anteriore avvitabile	1	Verniciato	Verniciato
30118-963	2U	Anodizzato	Parte anteriore avvitabile	1	Verniciato	Verniciato
30702-045	2U	Anodizzato	Parte anteriore avvitabile	1	Grezzo	Grezzo
30702-048	2U	Anodizzato	Parte anteriore avvitabile	1	Anodizzato	Anodizzato
30702-057	2U	Verniciato a polvere	Parte anteriore avvitabile	1	Verniciato	Verniciato
30118-964	3U	Verniciato a polvere	Parte anteriore avvitabile	1	Verniciato	Verniciato
30702-046	3U	Anodizzato	Parte anteriore avvitabile	1	Grezzo	Grezzo
30702-049	3U	Anodizzato	Parte anteriore avvitabile	1	Anodizzato	Anodizzato
30702-058	3U	Verniciato a polvere	Parte anteriore avvitabile	1	Verniciato	Verniciato


Table 2/2						
Codice a catalogo	Bordi trattati	Codice colore	Schermatura EMC	Altezza (H)	Tipo	Larghezza (W)
30118-962		RAL 7021	No	43.6mm	Pannello anteriore da 19"	483mm
30702-044			No	43.6mm	Pannello anteriore da 19"	483mm
30702-047	Sì		No	43.6mm	Pannello anteriore da 19"	483mm
30702-056		RAL 7035	No	43.6mm	Pannello anteriore da 19"	483mm
30118-963		RAL 7021	No	88.1mm	Pannello anteriore da 19"	483mm

Codice a catalogo	Bordi trattati	Codice colore	Schermatura EMC	Altezza (H)	Tipo	Larghezza (W)
30702-045			No	88.1mm	Pannello anteriore da 19"	483mm
30702-048	Sì		No	88.1mm	Pannello anteriore da 19"	483mm
30702-057		RAL 7035	No	88.1mm	Pannello anteriore da 19"	483mm
30118-964		RAL 7021	No	132.5mm	Pannello anteriore da 19"	483mm
30702-046			No	132.5mm	Pannello anteriore da 19"	483mm
30702-049	Sì		No	132.5mm	Pannello anteriore da 19"	483mm
30702-058		RAL 7035	No	132.5mm	Pannello anteriore da 19"	483mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare il kit di assemblaggio da 19" separatamente.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE