

## Piastra di montaggio, OMP



La piastra di montaggio in acciaio contribuisce a velocizzare l'assemblaggio della cassetta di derivazione, poiché può essere lavorata facilmente e dotata di componenti prima di essere montata.

### CARATTERISTICHE

---

Descrizione: Piastra di montaggio in acciaio per cassette OABP/OPCP.

Materiale: Acciaio elettrozincato da 1.5mm.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo

SPECIFICHE

Materiale: Acciaio zincato  
Fine: Placcato

| Table 1/1         |         |           |                                           |                     |                           |                   |
|-------------------|---------|-----------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Si adatta alle dimensioni del contenitore | Dimensioni pannello | Materiale del contenitore | Spedizione rapida |
| OMP2030E          | 200mm   | 300mm     | 200 x 300mm                               | 160 x 260mm         | ASS, Policarbonato        | No                |
| OMP2040E          | 200mm   | 400mm     | 200 x 400mm                               | 160 x 360mm         | ASS, Policarbonato        | No                |
| OMP2020E          | 200mm   | 200mm     | 200 x 200mm                               | 160 x 160mm         | ASS, Policarbonato        | No                |
| OMP3030E          | 300mm   | 300mm     | 300 x 300mm                               | 260 x 260mm         | ASS, Policarbonato        | No                |
| OMP3040E          | 300mm   | 400mm     | 300 x 400mm                               | 260 x 360mm         | ASS, Policarbonato        | No                |
| OMP3060E          | 300mm   | 600mm     | 300 x 600mm                               | 260 x 560mm         | ASS, Policarbonato        | No                |
| OMP4060E          | 400mm   | 600mm     | 400 x 600mm                               | 360 x 560mm         | ASS, Policarbonato        | No                |

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE