

Pressacavi in plastica per contenitori per montaggio a parete, CPG



La compressione di ogni cavo inserito in questo passacavo può essere regolata e fissata mediante un dado di bloccaggio, il che garantisce una protezione contro le deformazioni nonché un'elevata protezione dell'ingresso.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Pressacavo tradizionale. Conosciuto per la eccellente tenuta a trazione, fornendo elevata classe di protezione. Le ghiera in plastica per il fissaggio sono incluse nella fornitura.

Materiale: Corpo pressacavo in poliammide PA6, guarnizione in neoprene.

Resistenza alla temperatura: -20°C to +100°C.

Infiammabilità: V-2 according to UL94.

Finitura: RAL 7035.

Protezione: IP 66

SPECIFICHE

Colore:	Grigio chiaro
Materiale:	Poliammide 6; Neoprene
Codice colore:	RAL 7035
Fine:	Uniforme

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale del contenitore	Famiglia di prodotti	Dimensione filettatura
CPG12	31mm	15mm	17mm	Acciaio dolce	Montaggio a parete	M12 x 1,5
CPG16	40mm	22mm	24mm	Acciaio dolce	Montaggio a parete	M16 x 1,5
CPG20	40mm	24mm	26mm	Acciaio dolce	Montaggio a parete	M20 x 1,5
CPG25	46mm	33mm	35mm	Acciaio dolce	Montaggio a parete	M25 x 1,5
CPG32	56mm	42mm	44mm	Acciaio dolce	Montaggio a parete	M32 x 1,5
CPG40	68mm	53mm	55mm	Acciaio dolce	Montaggio a parete	M40 x 1,5
CPG50	71mm	60mm	62mm	Acciaio dolce	Montaggio a parete	M50 x 1,5
CPG63	71mm	65mm	67mm	Acciaio dolce	Montaggio a parete	M63 x 1,5

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE