


Coperchio cavo superiore ventilato, CRB



Questa piastra per tetto supporta il montaggio di quattro ventole, la cassa può quindi essere raffreddata in passaggi incrementali, a seconda del numero di ventole montate. Le spazzole montate sulle aperture per cavi consentono la facile installazione di cavi di diverso diametro.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Per l'ingresso del cavo su 3 lati assieme alla ventilazione. Passaggio cavi con spazzole. Per montare piastre di chiusura DFC o per il montaggio interno di ventole DFN 01 (max. 4).

Materiale: Piastra d'acciaio da 1,5 mm

Finitura: Verniciatura a polvere, RAL 7035 bucciato.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo con spazzole e accessori di montaggio.

Specifiche di montaggio: Aggiungere ventilatori DFN o piastre di chiusura DFC

The brushes fitted to the cable openings allow different cable diameters to be installed in the field at the same time

It is recommended to install exhaust filters in the bottom of the enclosure to let air circulate properly

The cut-outs must be covered by either ventilation fans, DFN, or cover plates, DFC, depending on the amount of cooling required

For cable entry on three sides in combination with ventilation

Cable openings provided with brushes

To mount closing plates DFC or inside mounting of (maximum 4) DFN01 ventilation fans

Mounting requirements: Add DFN ventilation fans or DFC closing plates

SPECIFICHE

Spessore:	1.5mm
Colore:	Grigio chiaro
Materiale:	Acciaio dolce
Finitura:	Verniciato a polvere
Codice colore:	RAL 7035

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Quantità di ingressi dei cavi	Materiale della cassa	Spedizione rapida
CRB0808R5	17mm	800mm	800mm	6	Acciaio dolce	No
CRB0806R5	17mm	800mm	600mm	4	Acciaio dolce	No
CRB0608R5	17mm	600mm	800mm	6	Acciaio dolce	No
CRB0606R5	17mm	600mm	600mm	4	Acciaio dolce	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE