

# Barre divisorie verticali per contenitori a pavimento, VB



La barra divisoria verticale aumenta le possibilità di montaggio disponibili all'interno della cassa e la divide in due spazi utilizzabili.

## CARATTERISTICHE

Descrizione: Inserita al centro di un armadio da 1200 o 1600 mm di larghezza per ottenere il montaggio standard come un armadio da 600 o 800 mm di larghezza. Ciò permette l'inserimento separato di equipaggiamento come telai girevoli, profili, su ambo i lati dell'armadio.

Materiale: Acciaio zincato da 1.75 mm.

Quantità nell'imballaggio: 1 coppia senza accessori di montaggio

Specifiche di montaggio: Aggiungere VBK per il montaggio. Aggiungere VBD per una completa separazione.

## SPECIFICHE

**Spessore:** 1.75mm  
**Fine:** Placcato  
**Materiale:** Acciaio

Table 1/1

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Contenitore   | Materiale del contenitore | Spedizione rapida |
|-------------------|---------|-----------|------------|---------------|---------------------------|-------------------|
| VB1800            | 1800mm  | 89mm      | 24mm       | Porta singola | Acciaio dolce             | No                |
| VB2000            | 2000mm  | 89mm      | 24mm       | Porta singola | Acciaio dolce             | No                |
| VB2200            | 2200mm  | 89mm      | 24mm       | Porta singola | Acciaio dolce             | No                |
| VB1600            | 1600mm  | 89mm      | 24mm       | Porta singola | Acciaio dolce             | No                |
| VB1600D           | 1600mm  | 89mm      | 24mm       | Porta doppia  | Acciaio dolce             | No                |
| VB1800D           | 1800mm  | 89mm      | 24mm       | Porta doppia  | Acciaio dolce             | No                |
| VB2000D           | 2000mm  | 89mm      | 24mm       | Porta doppia  | Acciaio dolce             | No                |
| VB2200D           | 2200mm  | 89mm      | 24mm       | Porta doppia  | Acciaio dolce             | No                |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**