

Connettore maschio a vite conico in plastica CFFP per accoppiatori A12, A22 e A32K



CARATTERISTICHE

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

SPECIFICHE

Materiale: Polietilene

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada	Diametro (Ø)	Altezza (H)
EL28CFFP	156070	28 mm	#9	30 MLN	59 mm	23 mm
EL12CFFP	156010	12 mm	# 4	10 MLN	59 mm	23 mm
EL25CFFP	156060	25 mm	# 8	25 MLN	59 mm	23 mm
EL20CFFP	156050	20 mm	# 6	20 MLN	59 mm	23 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada	Diametro (Ø)	Altezza (H)
EL16CFFP	156030	16 mm	# 5	15 MLN	59 mm	23 mm
EL14CFFP	156020	14 mm			59 mm	23 mm


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore
EL28CFFP	156070	Nero
EL12CFFP	156010	Rosso
EL25CFFP	156060	Rosso
EL20CFFP	156050	Giallo
EL16CFFP	156030	Nero
EL14CFFP	156020	Verde

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

EL12CFFP and EL16CFFP can also be used on the A2 coupler families.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle

istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE