

Perno di ricambio a cuneo rapido LENTON nVent

Wedge pins are provided with the purchase of couplers. Replacement wedge pins are made available as a convenience, should any get lost on the jobsite.



CARATTERISTICHE

Package comes with twenty-six replacement wedge pins and one grommet

Designed to withstand the forces required for assembly

SPECIFICHE

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Fine	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada	Diametro (Ø)
ML4PKG26	145860	Semplice	12 mm	# 4	10 MLN	13 mm
ML4GPKG26		Galvanizzato meccanico	12 mm	# 4	10 MLN	13 mm
ML5PKG26	145870	Semplice	16 mm	# 5	15 MLN	13 mm
ML5GPKG26		Galvanizzato meccanico	16 mm	# 5	15 MLN	13 mm
ML6PKG26	145880	Semplice	20 mm	# 6	20 MLN	16 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Fine	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada	Diametro (Ø)
ML6GPKG26		Galvanizzato meccanico	20 mm	# 6	20 MLN	16 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza (L)	Peso unità
ML4PKG26	145860	40mm	0.03 kg
ML4GPKG26		40mm	0.03 kg
ML5PKG26	145870	46mm	0.04 kg
ML5GPKG26		46mm	0.04 kg
ML6PKG26	145880	53mm	0.06 kg
ML6GPKG26		53mm	0.06 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Quick Wedge Operator's Manual.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE