



Mounting Plate for 19" Case and Subrack, 84 HP, 220 mm Board Length

Servizi di distribuzione di energia

NUMERO CATALOGO

34562-752



Material	HP	W	w	D
34562745	28	146,87	137,16	112,50
34562749	28	146,87	137,16	172,50
34562753	28	146,87	137,16	232,50
34562757	28	146,87	137,16	292,50
34562746	42	217,99	208,28	112,50
34562750	42	217,99	208,28	172,50
34562754	42	217,99	208,28	232,50
34562758	42	217,99	208,28	292,50
34562747	63	324,67	314,96	112,50
34562751	63	324,67	314,96	172,50
34562755	63	324,67	314,96	232,50
34562759	63	324,67	314,96	292,50
34562748	84	431,35	421,64	112,50
34562752	84	431,35	421,64	172,50
34562756	84	431,35	421,64	232,50
34562760	84	431,35	421,64	292,50
34562870	84	431,35	421,64	352,50
34562871	84	431,35	421,64	412,50

Mounting plate for heavy components or proprietary electronic assemblies. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, CompacPRO and EuropacPRO.

Guide rails Type 4,4" and type strengthened cannot be used in combination with a mounting plate. Top / bottom cover which will be inserted into the groove of the light (type L) horizontal rails cannot be used in combination with a mounting plate.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

For assembly of heavy components

Mounting plate, full width: The mounting plate is as wide as the subrack/system case and is fixed to the side panels

Mounting plate, partial width: The partial width mounting plate fixed to the side panel by means of an assembly strip

The chassis plate can't be combined with EMC top- / bottom covers

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Product Type: Mounting Plate

Product Family: EuropacPRO; CompacPRO; RatiopacPRO; PropacPRO

Rack Width: 84 HP

Width: 431,35 mm

Depth: 172,5 mm

Material: Alluminio

Package Quantity: 1

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order assembly kit for mounting plate separately.

Other versions on request.

Fixing strips required for partial width, please order separately.

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE