


EuropacPRO Mounting Plate for Use With Cover Plate

Power Utilities



Mounting plate for use with cover plates for installation and fixing of heavy components. Full width mounting plates (as wide as the subrack or the system case) are fixed to the side panels. The partial width mounting plates are fixed to the side panel and horizontal rail by means of an assembly strip.

Guide rails Type 4,4" and type strengthened cannot be used in combination with a mounting plate. Top / bottom cover which will be inserted into the groove of the light (type L) horizontal rails cannot be used in combination with a mounting plate.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

For installation and fixing of heavy components

Mounting plate, full width: The mounting plate is as wide as the subrack/system case and is fixed to the side panels

A guide rail can be fitted in first and last slot position

In addition to the mounting plate EMC cover plates can also be fitted to the subrack

Guide rails type 4.4 and "strengthened" cannot be used

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Profondità	Materiale	Famiglia di prodotti	Tipo di prodotto
34563-019	63 HP	1	172.5 mm	Alluminio	EuropacPRO	Piastra di montaggio

Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Profondità	Materiale	Famiglia di prodotti	Tipo di prodotto
34563-001	28 HP	1	112.5 mm	Alluminio	EuropacPRO	Piastra di montaggio
34563-003	63 HP	1	112.5 mm	Alluminio	EuropacPRO	Piastra di montaggio
34563-044	84 HP	1	412.5 mm	Alluminio	EuropacPRO	Piastra di montaggio
34563-042	84 HP	1	352.5 mm	Alluminio	EuropacPRO	Piastra di montaggio
34563-009	28 HP	1	172.5 mm	Alluminio	EuropacPRO	Piastra di montaggio
34563-002	42 HP	1	112.5 mm	Alluminio	EuropacPRO	Piastra di montaggio
34563-028	84 HP	1	292.5 mm	Alluminio	EuropacPRO	Piastra di montaggio
34563-026	84 HP	1	232.5 mm	Alluminio	EuropacPRO	Piastra di montaggio
34563-014	42 HP	1	172.5 mm	Alluminio	EuropacPRO	Piastra di montaggio
34563-024	84 HP	1	172.5 mm	Alluminio	EuropacPRO	Piastra di montaggio
34563-004	84 HP	1	112.5 mm	Alluminio	EuropacPRO	Piastra di montaggio

Table 2/2			
Codice a catalogo	Larghezza	Funziona con	Certificazioni
34563-019	324.67 mm	Subracks	RoHS
34563-001	146.88 mm	Subracks	RoHS
34563-003	324.67 mm	Subracks	RoHS
34563-044	431.35 mm	Subracks	
34563-042	431.35 mm	Subracks	
34563-009	146.88 mm	Subracks	RoHS

Codice a catalogo	Larghezza	Funziona con	Certificazioni
34563-002	217.99 mm	Subracks	RoHS
34563-028	431.35 mm	Subracks	
34563-026	431.35 mm	Subracks	
34563-014	217.99 mm	Subracks	RoHS
34563-024	431.35 mm	Subracks	RoHS
34563-004	431.35 mm	Subracks	RoHS

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE