


Front Panel, Flat, Unshielded, D-Sub Cutouts

Power Utilities



Flat front panel with cutout for D-Sub connectors.
Unshielded version.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Non-shielded version

Aluminum, 2.5 mm, front anodized, rear conductive

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Quantità imballaggio	Montaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati	Conforme a.
30118-346	5	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10

Codice a catalogo	Quantità imballaggio	Montaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati	Conforme a.
30118-344	5	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30118-345	5	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30118-347	5	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30118-341	5	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30118-343	5	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30118-342	5	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10

Table 2/3

Codice a catalogo	Schermatura EMC	Altezza	Materiale	Tipo di prodotto	Altezza cremagliera	Larghezza rack
30118-346	No	128.4 mm	Alluminio	Pannello anteriore	3 U	4 HP
30118-344	No	128.4 mm	Alluminio	Pannello anteriore	3 U	4 HP
30118-345	No	128.4 mm	Alluminio	Pannello anteriore	3 U	4 HP
30118-347	No	128.4 mm	Alluminio	Pannello anteriore	3 U	4 HP
30118-341	No	128.4 mm	Alluminio	Pannello anteriore	3 U	4 HP
30118-343	No	128.4 mm	Alluminio	Pannello anteriore	3 U	4 HP
30118-342	No	128.4 mm	Alluminio	Pannello anteriore	3 U	4 HP

Table 3/3

Codice a catalogo	Tipo	Larghezza
30118-346	Pannello anteriore senza maniglia	20 mm

Codice a catalogo	Tipo	Larghezza
30118-344	Pannello anteriore senza maniglia	20 mm
30118-345	Pannello anteriore senza maniglia	20 mm
30118-347	Pannello anteriore senza maniglia	20 mm
30118-341	Pannello anteriore senza maniglia	20 mm
30118-343	Pannello anteriore senza maniglia	20 mm
30118-342	Pannello anteriore senza maniglia	20 mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.