

Front Panel, Unshielded, With Fastener Pin

Power Utilities



Front panel with GND/earthing connection. The grounding can be done with a cable which fits to the fastener pin on the rear side of the panel.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Enable grounding of the front area (protection class 1)

SPECIFICHE

Table 1/3						
Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Montaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati
20119-161	21 HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
20119-163	42 HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato	No
20119-162	28 HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
20119-160	14 HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No

Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Montaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati
20119-159	7 HP	1	Parte anteriore avvvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No

Table 2/3

Codice a catalogo	Conforme a.	Schermatura EMC	Altezza	Materiale	Tipo di prodotto	Altezza cremagliera
20119-161	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Alluminio	Pannello anteriore	3 U
20119-163	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Alluminio	Pannello anteriore	3 U
20119-162	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Alluminio	Pannello anteriore	3 U
20119-160	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Alluminio	Pannello anteriore	3 U
20119-159	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Alluminio	Pannello anteriore	3 U

Table 3/3

Codice a catalogo	Tipo	Larghezza
20119-161	Pannello anteriore senza maniglia	106.3 mm
20119-163	Pannello anteriore senza maniglia	213 mm
20119-162	Pannello anteriore senza maniglia	141.9 mm
20119-160	Pannello anteriore senza maniglia	70.8 mm
20119-159	Pannello anteriore senza maniglia	35.2 mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE