

Varistar CP Base Plate, One-Piece, With Lateral Cable ducting

Servizi di distribuzione di energia

Varistar CP Base Plate, One-Piece, With Lateral Cable ducting.

CARATTERISTICHE

Base plate is open at the side; the opening can be covered over with a brush strip

SPECIFICHE

Table 1/2

Numero catalogo	Larghezza	Profondità	Colore	Color Code	Finitura	Materiale
21630-134	600 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	Verniciato a polvere	Acciaio
21630-135	600 mm	1100 mm	Black Grey	RAL 7021	Verniciato a polvere	Acciaio
21630-136	600 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021	Verniciato a polvere	Acciaio
21630-137	800 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	Verniciato a polvere	Acciaio
21630-138	800 mm	1100 mm	Black Grey	RAL 7021	Verniciato a polvere	Acciaio
21630-139	800 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021	Verniciato a polvere	Acciaio

Table 2/2

Numero catalogo	Product Type	Tipo
21630-134	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Ducting

Numero catalogo	Product Type	Tipo
21630-135	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Ducting
21630-136	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Ducting
21630-137	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Ducting
21630-138	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Ducting
21630-139	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Ducting

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order brush strip separately.

Please purchase the grounding kit separately.

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE