

Varistar CP Cabinet Frame, Seismic

Servizi di distribuzione di energia

Welded, steel enclosure engineered specifically to protect equipment in areas with seismic activity and satisfy Bellcore Zore 4 requirements.

CARATTERISTICHE

St, 1.5 mm, zinc-plated, finish: powder-coated

Earthquake resistance to Bellcore Zone 4

Welded seismic frame with strengthening brackets, RAL 7021

Dynamic load-carrying capacity 250 kg to IEC 61587-2

SPECIFICHE

Table 1/3

Numero catalogo	Rack Height	Altezza	Larghezza	Profondità	Shock and Vibration Tolerance	Colore
20630-358	33 U	1600 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-359	33 U	1600 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-360	33 U	1600 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-361	33 U	1600 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-362	38 U	1800 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-363	38 U	1800 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-364	38 U	1800 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey

Numero catalogo	Rack Height	Altezza	Larghezza	Profondità	Shock and Vibration Tolerance	Colore
20630-365	38 U	1800 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-366	42 U	2000 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-367	42 U	2000 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-368	42 U	2000 mm	600 mm	1000 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-369	42 U	2000 mm	600 mm	1200 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-370	42 U	2000 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-371	42 U	2000 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-372	42 U	2000 mm	800 mm	1000 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-373	42 U	2000 mm	800 mm	1200 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-374	47 U	2200 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-375	47 U	2200 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-376	47 U	2200 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-377	47 U	2200 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey

Table 2/3

Numero catalogo	Color Code	È conforme a	Frame Material	Materiale	Product Type	Carico statico
20630-358	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acciaio	Acciaio	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-359	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acciaio	Acciaio	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-360	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acciaio	Acciaio	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf

Numero catalogo	Color Code	È conforme a	Frame Material	Materiale	Product Type	Carico statico
20630-361	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acciaio	Acciaio	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-362	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acciaio	Acciaio	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-363	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acciaio		Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-364	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acciaio	Acciaio	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-365	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acciaio	Acciaio	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-366	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acciaio	Acciaio	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-367	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acciaio	Acciaio	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-368	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acciaio	Acciaio	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-369	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acciaio	Acciaio	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-370	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acciaio	Acciaio	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-371	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acciaio	Acciaio	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-372	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acciaio	Acciaio	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-373	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acciaio	Acciaio	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-374	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acciaio	Acciaio	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-375	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acciaio	Acciaio	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-376	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acciaio	Acciaio	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-377	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acciaio	Acciaio	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf

Table 3/3

Numero catalogo	Tipo	Works With
-----------------	------	------------

20630-358	Rinforzo sismico	Varistar CP
20630-359	Rinforzo sismico	Varistar CP
20630-360	Rinforzo sismico	Varistar CP
20630-361	Rinforzo sismico	Varistar CP
20630-362	Rinforzo sismico	Varistar CP
20630-363	Rinforzo sismico	Varistar CP
20630-364	Rinforzo sismico	Varistar CP
20630-365	Rinforzo sismico	Varistar CP
20630-366	Rinforzo sismico	Varistar CP
20630-367	Rinforzo sismico	Varistar CP
20630-368	Rinforzo sismico	Varistar CP
20630-369	Rinforzo sismico	Varistar CP
20630-370	Rinforzo sismico	Varistar CP
20630-371	Rinforzo sismico	Varistar CP
20630-372	Rinforzo sismico	Varistar CP
20630-373	Rinforzo sismico	Varistar CP
20630-374	Rinforzo sismico	Varistar CP
20630-375	Rinforzo sismico	Varistar CP
20630-376	Rinforzo sismico	Varistar CP

20630-377	Rinforzo sismico	Varistar CP
-----------	------------------	-------------

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order attachments and components separately.

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE