

Varistar CP Seismic Base Plate, EMC, with Cable Entry, One-Piece

Servizi di distribuzione di energia

Varistar CP Base Plate for Rear Cable Ducting, plain for IP 55 or EMC applications.

CARATTERISTICHE

Installation from outside

Cutout at rear

60 mm deep

Cable ducting with IP 55 / EMC gasket

SPECIFICHE

Table 1/2

Numero catalogo	Larghezza	Profondità	Colore	Color Code	È conforme a	Materiale
20630-317	600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acciaio
20630-318	600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acciaio
20630-319	600 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acciaio
20630-320	600 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acciaio
20630-321	600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acciaio
20630-322	800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acciaio

Numero catalogo	Larghezza	Profondità	Colore	Color Code	È conforme a	Materiale
20630-324	800 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acciaio
20630-323	1000 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acciaio

Table 2/2

Numero catalogo	Product Type	Tipo	Works With
20630-317	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP
20630-318	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP
20630-319	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP
20630-320	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP
20630-321	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP
20630-322	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP
20630-324	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP
20630-323	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Varistar CP Base Plate for Rear Cable Ducting, plain for IP 55 or EMC applications.

Please purchase the grounding kit separately.

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE