

# Varistar CP Seismic Base/Plinth

## Servizi di distribuzione di energia

A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.

### CARATTERISTICHE

2 support profiles, St, 10 mm, side

Seismic dynamic load-carrying capacity 500 kg

Height 103 mm

2 covers, St, 10 mm, front and rear

Conforms to NEBS, Earthquake secure (up) to Bellcore Zone 4, tested with 500 KGs, Mounting holes for fitting of base

Access possible from front and rear

### SPECIFICHE

Table 1/2

| Numero catalogo | Larghezza | Profondità | Colore     | Color Code | È conforme a                | Altezza |
|-----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------------|---------|
| 21630-110       | 600 mm    | 600 mm     | Black Grey | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 103 mm  |
| 21630-111       | 600 mm    | 800 mm     | Black Grey | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 103 mm  |
| 21630-112       | 600 mm    | 1000 mm    | Black Grey | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 103 mm  |
| 21630-113       | 600 mm    | 1200 mm    | Black Grey | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 103 mm  |
| 21630-114       | 800 mm    | 600 mm     | Black Grey | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 103 mm  |
| 21630-115       | 800 mm    | 800 mm     | Black Grey | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 103 mm  |
| 21630-117       | 800 mm    | 1200 mm    | Black Grey | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 103 mm  |

| Numero catalogo | Larghezza | Profondità | Colore     | Color Code | È conforme a                | Altezza |
|-----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------------|---------|
| 21630-116       | 800 mm    | 1000 mm    | Black Grey | RAL 7021   | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 800 mm  |

Table 2/2

| Numero catalogo | Materiale | Product Type      | Carico statico | Tipo        | Works With  |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| 21630-110       | Acciaio   | Cabinet/Rack Base | 400 N          | Base Plinth | Varistar CP |
| 21630-111       | Acciaio   | Cabinet/Rack Base | 400 N          | Base Plinth | Varistar CP |
| 21630-112       | Acciaio   | Cabinet/Rack Base | 400 N          | Base Plinth | Varistar CP |
| 21630-113       | Acciaio   | Cabinet/Rack Base | 400 N          | Base Plinth | Varistar CP |
| 21630-114       | Acciaio   | Cabinet/Rack Base | 400 N          | Base Plinth | Varistar CP |
| 21630-115       | Acciaio   | Cabinet/Rack Base | 400 N          | Base Plinth | Varistar CP |
| 21630-117       | Acciaio   | Cabinet/Rack Base | 400 N          | Base Plinth | Varistar CP |
| 21630-116       | Acciaio   | Cabinet/Rack Base | 400 N          | Base Plinth | Varistar CP |

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please purchase the grounding kit separately.

## AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**