


Pannello frontale da 19", normale



Pannello anteriore senza o con SUB?D?, ST tipo 3? O FDDI ritaglio.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Pannello frontale da 19" senza intaglio

SPECIFICHE

Profondità:	2.5mm
Materiale:	Alluminio
Tipo di accessorio:	Pannello anteriore
Tipo di prodotto:	Pannello anteriore

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Codice colore
30118-328	3U	4HP	1	Verniciato	Conduttivo	RAL 7035

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Codice colore
30118-329	3U	7HP	1	Verniciato	Conduttivo	RAL 7035
30118-330	3U	14HP	1	Verniciato	Conduttivo	RAL 7035
30118-331	3U	28HP	1	Verniciato	Conduttivo	RAL 7035

Table 2/2				
Codice a catalogo	Fine	Altezza	Larghezza	Spedizione rapida
30118-328	Verniciato a polvere	128.4mm	19.98mm	No
30118-329	Verniciato a polvere	128.4mm	35.22mm	No
30118-330	Verniciato a polvere	128.4mm	70.78mm	No
30118-331	Verniciato a polvere	128.4mm	141.9mm	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE