

Pannello frontale da 19", plastica



Clip in plastica da 19" sui pannelli frontali con design estetico appositamente realizzata per il datacom verticale. I pannelli a clip facilitano la gestione del flusso d'aria e, allo stesso tempo, offrono un aspetto accattivante per il rack di rete.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Design accattivante

Montaggio semplice grazie al fissaggio sul piano da 19"

SPECIFICHE

Tipo di accessorio: Pannello anteriore

Table 1/3

Codice a catalogo	Tipo	Montaggio	Schermatura EMC	Materiale	Finitura anteriore	Finitura posteriore
87927-991	Pannello anteriore da 19"	Inserito	No	ASS	Grezzo	Grezzo
87927-992	Pannello anteriore da 19"	Inserito	No	ASS	Grezzo	Grezzo
23130-623	Pannello anteriore da 19"	Inserito	No	ASS		
23130-622	Pannello anteriore da 19"	Inserito	No	ASS		

Table 2/3

Codice a catalogo	Codice colore	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza rack	Larghezza	Profondità
87927-991	RAL 7035	1U	43.71mm	95HP	482mm	12mm
87927-992	RAL 7035	2U	88.17mm	95HP	482mm	12mm
23130-623	RAL 7035	6U	266.6mm	95HP	483mm	2mm
23130-622	RAL 9005	6U	266.6mm	95HP	483mm	2mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Quantità imballaggio	Spedizione rapida
87927-991	10	No
87927-992	10	No
23130-623	10	No
23130-622	10	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE