


Pannello frontale da 19" con intaglio SUB-D.

Pannello frontale da 19" con intaglio SUB-D o FDDI.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Pannello frontale da 19" con intaglio per Sub-D, ST tipo 3 o FDDI

SPECIFICHE

Profondità (D):	2.5mm
Materiale:	Alluminio
Tipo di accessorio:	Pannello anteriore
Tipo di prodotto:	Pannello anteriore

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Numero di pin
30118-332	3U	4HP	1	Verniciato	Conduttivo	(3) 9
30118-334	3U	4HP	1	Verniciato	Conduttivo	(1) 25
30118-336	3U	4HP	1	Verniciato	Conduttivo	(2) 9
30118-338	3U	4HP	1	Verniciato	Conduttivo	(1) 9
30118-335	3U	4HP	1	Verniciato	Conduttivo	(2) 25

Table 2/2

Codice a catalogo	Codice colore	Fine	Altezza (H)	Larghezza (W)	Spedizione rapida
30118-332	RAL 7035	Verniciato a polvere	128.4mm	19.98mm	No
30118-334	RAL 7035	Verniciato a polvere	128.4mm	19.98mm	No
30118-336	RAL 7035	Verniciato a polvere	128.4mm	19.98mm	No
30118-338	RAL 7035	Verniciato a polvere	128.4mm	19.98mm	No
30118-335	RAL 7035	Verniciato a polvere	128.4mm	19.98mm	No



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE