

Kit pannello anteriore ATCA con caricamento a molla



Pannello frontale AdvancedTCA per manico IEA caricato a molla (a stantuffo o a leva) con terminale pressofuso in materiale al-Profile o colorante.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Pannello frontale (rinforzato con terminale pressofuso)

Impugnatura ATCA IEA con caricamento a molla

Guarnizione in tessuto EMC e materiale di fissaggio

SPECIFICHE

Larghezza rack:	6HP
Altezza cremagliera:	8U
Tipo di accessorio:	Pannello anteriore
Tipo di prodotto:	Pannello anteriore

Table 1/2


Codice a catalogo	Materiale	Fine	Quantità imballaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Profondità (D)
20818-170	Alluminio	Passivato	1	Grezzo	Grezzo	1mm

Codice a catalogo	Materiale	Fine	Quantità imballaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Profondità (D)
20818-169	Alluminio	Passivato	1	Grezzo	Grezzo	1mm
20818-161	Acciaio inossidabile		1	Grezzo	Grezzo	1mm
20818-160	Acciaio inossidabile		1	Grezzo	Grezzo	1mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Spedizione rapida
20818-170	323.15mm	28.95mm	No
20818-169	323.15mm	28.95mm	No
20818-161	323.15mm	28.95mm	No
20818-160	323.15mm	28.95mm	No

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE