

Countersunk Screw



Countersunk screws are used for numerous mounting options in a subrack or desktop case.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Countersunk screw

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Vite

Table 1/2

Codice a catalogo	Lunghezza	Materiale	Finitura	Quantità nella confezione	Dimensioni delle filettature	Altezza
24560-139	5mm	Acciaio	Zincato	100	M4	
24560-183	12mm	Acciaio	Zincato	100	M5	
24560-182	12mm	Acciaio	Zincato	4	M5	
24560-145	14mm	Acciaio	Zincato	100	M4	
24560-164	8mm	Acciaio	Nichelato	100	M2.5	4.7mm

Codice a catalogo	Lunghezza	Materiale	Finitura	Quantità nella confezione	Dimensioni delle filettature	Altezza
24560-158	7.7mm	Acciaio	Zincato	100	M2.5	
21100-542	8mm	Acciaio	Nichelato	100	M3	
21100-429	8mm	Acciaio	Nichelato	100	M2.5	
21100-649	10mm	Acciaio	Zincato	100	M2.5	
21100-500	10mm	Acciaio	Nichelato	100	M2.5	
21100-507	12mm	Acciaio	Nichelato	100	M2.5	

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo	Larghezza	Funziona con	Tipo di filettatura	Coppia	Spedizione rapida
24560-139	Vite a testa svasata		Pannelli frontali		1.3N·m	No
24560-183	Vite a testa svasata		Pannelli frontali		2.4N·m	No
24560-182	Vite a testa svasata		Pannelli frontali		2.4N·m	No
24560-145	Vite a testa svasata		Pannelli frontali		2.4N·m	No
24560-164	Vite a testa svasata	4.7mm	Pannelli frontali	Metrico		No
24560-158	Vite a testa svasata		Pannelli frontali			No
21100-542	Vite		Pannelli frontali			No
21100-429	Vite		Pannelli frontali			No
21100-649	Vite		Pannelli frontali			No
21100-500	Vite		Pannelli frontali			No

Codice a catalogo	Tipo	Larghezza	Funziona con	Tipo di filettatura	Coppia	Spedizione rapida
21100-507	Vite		Pannelli frontali			No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE