

Armadietto a bordo Varistar CP, materiale rotabile, ferrovie, 38 U 1800H 600W 400D

CODICE A CATALOGO

10630-031



Per il funzionamento in ambienti mobili, i sistemi elettronici richiedono una struttura fisica in grado di resistere a condizioni estreme in ambienti difficili.

Gli armadi nVent SCHROFF sono quindi progettati per proteggere i componenti elettronici che ospitano con elevati livelli di stabilità meccanica e resistenza agli urti e alle vibrazioni, secondo le norme EN 50155, EN 45545, CENELEC e AREMA.

CARATTERISTICHE

Certificazione EN 50155 shock n Vib

Carico statico?capacità di carico 1600 kg

Tipo di protezione IP55

Saldatura per applicazioni ferroviarie certificata secondo EN 15085-2

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Armadietto

Famiglia di prodotti: Varistar CP

Materiale telaio: Acciaio

Altezza cremagliera: 38U

Altezza: 1800mm

Larghezza: 600mm

Profondità: 400mm

Carico statico: 1600kg

Grado di protezione: IP55

Conforme a.: EN 50155; IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-2; EN 45545-2

Colore: Grigio nero

Codice colore: RAL 7021

Fine: Verniciato a polvere

Materiale: Acciaio

Net Weight: 108kg

Quantità imballaggio: 1

Funziona con: Varistar CP

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE