We connect and protect

Intelligent iPDU, EN1350, 230 VAC, 1-PH, 32 A

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

EN1350

Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design

CARATTERISTICHE

Enlogic EN1xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 230 VAC, 1-phase

C13, C19 outlets

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Famiglia di prodotti: Enlogic

Tipo: PDU intelligente

Tipo di prodotto: Multipresa

Tipo di presa: (20) C13/C15; (20) C13/C15/C19/C21

Quantità di prese: 40

Colore: Nero

Interruttore automatico: 20 A, a 1 polo, Hy-Mag

Prese commutate: No

Quantità dell'interruttore automatico: 2

Potenza nominale: 7,4 kVA

Lunghezza del cavo di ingresso: 3m

Posizione del cavo di ingresso: Alimentazione superiore

Tensione di ingresso: 200 – 240V

Fase: Monofase

Valore nominale interruzione: 5kAIC

Tensione nominale: 230V

Potenza di ingresso massima: 7.44 kVA

Interruttore On/Off incluso: No

Amperaggio (amperaggio declassato): 32 A

Tensione di uscita: 230VAC

Unità rack: 0U

Tipo di spina: IEC 60309 332P6 (IP44)

Tipo di dosaggio: Ingresso

Cavo di ingresso rimovibile: No

Materiale: Acciaio

Finitura: Verniciato a polvere

Altezza: 1490mm

Larghezza: 56mm

Profondità: 55mm

Peso: 8.22kg

Quantità nella confezione: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.