


Coppia di saldatori completa T8 collegamento a giunti, alimentazione

Data Solutions



CARATTERISTICHE

Il gruppo saldatore completo fornisce un comodo mezzo per applicare i collegamenti tramite ponticelli al fungo della rotaia

La connessione viene realizzata entro i confini della piastra di giunzione

Include lo strumento di pulizia dello stampo e l'accenditore a pietra

SPECIFICHE

Tipo di rotaia: Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb

Stile terminale collegamento: C

Materiale: Grafite; Acciaio; Termoplastici

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensioni del conduttore	Diametro esterno del conduttore, nominale	Lunghezza collegamento	Modello saldatore
PBCT8X3		50 mm ² Cordatura	9.13mm	177.8mm	T8
PBCT8X6	224422	120 mm ² Cordatura	9.53mm	177.8mm	T8

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensioni del conduttore	Diametro esterno del conduttore, nominale	Lunghezza collegamento	Modello saldatore
PBCT82S13		2/0 Coassiale	10.62mm	330.2mm	T8
PBCT82J13		2/0 Cordatura	12.19mm	330.2mm	T8
PBCT82J9		2/0 Cordatura	12.19mm	228.6mm	T8
PBCT8S6A13		3/0 Composito	14.53mm	330.2mm	T8
PBCT82S9		4/0 Cordatura	15.49mm	228.6mm	T8
PBCT8Y5X5		95 mm ² Cordatura	15.52mm	177.8mm	T8
PBCT82W13		250 kcmil Cordatura	19.05mm	330.2mm	T8

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE