


Interruttore di contatto porta senza cavo

CODICE A CATALOGO

20118-810



Interruttore di contatto porta con contatto magnetico, per un'efficienza operativa. Questo prodotto è facile da maneggiare grazie alla tecnologia plug and play.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Interruttore di contatto portiera (senza cavo di collegamento)

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Interruttore

Profondità: 33.5mm

Altezza: 76.5mm

Temperatura di esercizio: -25 to 75°C

Grado di protezione: IP66

Larghezza: 31mm

Conforme a.: UL® 508; EN 50047 forma B

Corrente nominale: 3 – 6A

Gross Weight: 0.1kg

Quantità imballaggio: 1

Tensione: 24 – 230V

Dimensione del filo: 0.5 – 2.5mm²

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la staffa per l'installazione dell'interruttore porta (Varistar, Novastar, Eurorack).

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE