

Ventola CA, 230 V CA, 119 x 119 x 25 mm, 84 m³h

CODICE A CATALOGO

20713-142

Ventola assiale, 119 mm, con ingresso CA. Parte di ricambio per i vassoi della ventola da 1 U.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Ventola CC da 119 mm con spina per cavo di collegamento

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Ventola

Funziona con: Vassoi per ventole da 19"

Larghezza: 119mm

Lunghezza: 119mm

Altezza: 25mm

Tensione CA: 230V

Frequenza: 50/60 Hz

Flusso d'aria a 50 Hz: 84m³/h

Flusso d'aria a 60 Hz: 90m³/h

Livello di rumorosità a 50 Hz: 29dB(A)

Livello di rumorosità a 60 Hz: 30dB(A)

Potenza a 50 Hz: 8W

Potenza a 60 Hz: 7W

Pressione statica massima: 23Pa

Temperatura ambiente: 70°C

Gross Weight: 0.347kg

Quantità imballaggio: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente il cavo di collegamento e la griglia di protezione.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE