


# Passerella a filo PEMSA Rapide

## Data Solutions



La passerella a filo PEMSA è la spina dorsale del sistema di passerella a filo PEMSA. Le caratteristiche ad alto contenuto tecnico assicurano un'installazione sicura, conforme alle norme e ai requisiti del settore previsti per i cavi ad alte prestazioni. Il design intelligente consente all'installatore di massimizzare l'efficienza sul campo con la giunzione integrata Rejiband Rapide.

### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

Fornisce un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni

Sistema di installazione innovativo Rejiband Rapide

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

Rapidi servizi di progettazione e layout, incluso applicazioni sismiche

### SPECIFICHE

**Materiale:** Acciaio al carbonio

**Finitura:** Elettrozincato

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza (L)	Altezza (H)	Larghezza (W)	A	Peso unitario
-------------------	-----------------	---------------	-------------	---------------	---	---------------

WBT100X100Q BG	823015	3000mm	100mm	100mm	32mm	3.27kg
WBT100X100Q EG	823014	3000mm	100mm	100mm	32mm	3.27kg
WBT100X150Q BG	823025	3000mm	100mm	150mm	32mm	3.45kg
WBT100X150Q EG	823024	3000mm	100mm	150mm	32mm	3.45kg
WBT100X200Q BG	823035	3000mm	100mm	200mm	32mm	4.14kg
WBT100X200Q EG	823034	3000mm	100mm	200mm	32mm	4.14kg
WBT100X300Q BG	823045	3000mm	100mm	300mm	32mm	6.15kg
WBT100X300Q EG	823044	3000mm	100mm	300mm	32mm	6.15kg
WBT100X400Q BG	823055	3000mm	100mm	400mm	32mm	7.23kg
WBT100X400Q EG	823054	3000mm	100mm	400mm	32mm	7.23kg
WBT100X450Q BG	823085	3000mm	100mm	450mm	32mm	7.44kg
WBT100X450Q EG	823084	3000mm	100mm	450mm	32mm	7.44kg
WBT100X500Q BG	823065	3000mm	100mm	500mm	32mm	8.34kg
WBT100X500Q EG	823064	3000mm	100mm	500mm	32mm	8.34kg

WBT100X600Q BG	823075	3000mm	100mm	600mm	32mm	9.42kg
WBT100X600Q EG	823074	3000mm	100mm	600mm	32mm	9.42kg
WBT60X100QB G	820015	3000mm	60mm	100mm	32mm	2.43kg
WBT60X100QE G	820014	3000mm	60mm	100mm	32mm	2.43kg
WBT60X150QB G	820025	3000mm	60mm	150mm	32mm	2.6kg
WBT60X150QE G	820024	3000mm	60mm	150mm	32mm	2.6kg
WBT60X200QB G	820035	3000mm	60mm	200mm	32mm	3.33kg
WBT60X200QE G	820034	3000mm	60mm	200mm	32mm	3.33kg
WBT60X300QB G	820045	3000mm	60mm	300mm	32mm	5.13kg
WBT60X300QE G	820044	3000mm	60mm	300mm	32mm	5.13kg
WBT60X400QB G	820055	3000mm	60mm	400mm	32mm	6.21kg
WBT60X400QE G	820054	3000mm	60mm	400mm	32mm	6.21kg
WBT60X450QB G	820085	3000mm	60mm	450mm	32mm	6.39kg
WBT60X450QE G	820084	3000mm	60mm	450mm	32mm	6.39kg

WBT60X500QB G	820065	3000mm	60mm	500mm	32mm	7.35kg
WBT60X500QE G	820064	3000mm	60mm	500mm	32mm	7.35kg
WBT60X600QB G	820079	3000mm	60mm	600mm	32mm	8.43kg
WBT60X600QE G	820078	3000mm	60mm	600mm	32mm	8.43kg
WBT60X60QBG	820005	3000mm	60mm	60mm	32mm	2.32kg


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore
WBT100X100QBG	823015	Nero
WBT100X100QEG	823014	Grigio
WBT100X150QBG	823025	Nero
WBT100X150QEG	823024	Grigio
WBT100X200QBG	823035	Nero
WBT100X200QEG	823034	Grigio
WBT100X300QBG	823045	Nero
WBT100X300QEG	823044	Grigio
WBT100X400QBG	823055	Nero
WBT100X400QEG	823054	Grigio
WBT100X450QBG	823085	Nero

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore
WBT100X450QEG	823084	Grigio
WBT100X500QBG	823065	Nero
WBT100X500QEG	823064	Grigio
WBT100X600QBG	823075	Nero
WBT100X600QEG	823074	Grigio
WBT60X100QBG	820015	Nero
WBT60X100QEG	820014	Grigio
WBT60X150QBG	820025	Nero
WBT60X150QEG	820024	Grigio
WBT60X200QBG	820035	Nero
WBT60X200QEG	820034	Grigio
WBT60X300QBG	820045	Nero
WBT60X300QEG	820044	Grigio
WBT60X400QBG	820055	Nero
WBT60X400QEG	820054	Grigio
WBT60X450QBG	820085	Nero
WBT60X450QEG	820084	Grigio
WBT60X500QBG	820065	Nero

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore
WBT60X500QEG	820064	Grigio
WBT60X600QBG	820079	Nero
WBT60X600QEG	820078	Grigio
WBT60X60QBG	820005	Nero

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**