


Impugnatura insertore/estrattore tipo IET, leva nera, pulsante grigio, superiore; 10 pezzi


CODICE A CATALOGO

20817-654



L'impugnatura dell'insertore/estrattore, tipo IET in conformità allo standard IEEE 1101.10. Due di queste maniglie possono superare una singola forza della leva di 700 N (per coppia).

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Adatto per forze di inserimento ed estrazione fino a 700 N (per coppia)

In conformità con IEEE 1101,10 e IEC 60297-3-102

È possibile montare un microinterruttore

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Quantità imballaggio: 10

Tipo di maniglia: IET; Parte superiore anteriore; I/o posteriore inferiore

Grado di infiammabilità: UL® 94V-0

Colore: Jet Black

Codice colore: RAL 9005

Conforme a.: EN 45545-2

Profondità (D): 39.15mm

Altezza (H): 44.65mm

Materiale: Policarbonato; Lega di zinco

Tipo di prodotto: Maniglia

Tipo: Imbustatrice/estrattore, Standard

Larghezza (W): 19.8mm


Funziona con: Pannelli anteriori

Gross Weight: 0.231kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare i perni di codifica e il microinterruttore separatamente.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle

istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE